

切削加工シール 高付加価値 × 金型不要

多様なシールのニーズに対応可能な切削加工による製造工程で、数々の問題を解決。トータルコストダウンへの近道がここにあります。

- 豊富な素材バラエティ (自己潤滑性ポリウレタン、NBR、H-NBR、FKM、PTFE等々)
- 寸法制限なし (海外規格サイズや、改造したハウジング・シャフトにも対応)
- 数量制限なし
- つなぎ無し最大シール径φ 4 000 mmまで
- シャフトを抜かずにメンテナンス (割りシール+溶着)
- 既存シールの改良



skf.jp

® SKF はSKFグループの登録商標です。

© SKF Group 2018
この出版物の内容に関する著作権は発行者に帰属し、全てまたは一部を書面による事前許可なく複製または転載することを禁じます。この出版物に含まれる情報の正確性については最善の注意を払っていますが、ここに含まれる情報の利用によって、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる損失または損害について、弊社では一切責任を負わないものとします。

PUB SE/S7 ECO/2 JA • December 2018

Certain image(s) used under license from Shutterstock.com.

APPLICATION SHEET

日本エスケイエフ株式会社

Fax: 045-478-2853 (東京)

072-964-3200 (大阪)

このアプリケーションシートに、使用条件等をご記入の上返送ください。

貴社連絡先

貴社名:

E-mail:

御芳名: 部署名:

ご住所: 〒

Tel: Fax:

適用装置

名称: 産業:

目的

☐ 補修用 ☐ テスト用 ☐ 受注生産用 ☐ 量産用

製品型式: 図番:

☐ その他

シールの種類と使用条件

- シールタイプ:

- ☐ 静的 ガスケット・フェイスシール ☐ 内圧 ☐ 外圧 ☐ その他
- ☐ 動的 ☐ 往復 ☐ ワイパー(ダスト) ☐ ロッド ☐ ピストン ☐ 単動(片側圧) ☐ 複動(両側圧)
- ☐ 往復+回転 ☐ 回転 ☐ 揺動 ☐ オイルシール ☐ Vリング ☐ アキシアルシール
- ☐ 特殊シール ☐ ガイドリング(軸受) ☐ バックアップリング ☐ O-リング
- ☐ その他 指定:

動的(ワイパーを除く)の場合 ☐ 割・カットあり 角度・形状指定: ☐ エンドレス

- 流体・シール対象物: ☐ 油 ☐ 水 ☐ エア ☐ ガス ☐ 溶媒 ☐ 食品 ☐ 粉体 ☐ 化学薬品

詳細・特徴(濃度・接液頻度)など:

上記メインの対象物以外の接触の可能性(例: 装置分解洗浄時等): ☐ 有 ☐ 無

- 諸条件:


	温度	圧力	速度 (Vmax)	ストローク・回転数・角度
最小値				
常用時				
最大値				

ハードウェア


-ハウジング: - ☐ 既存 ☐ 変更可 ☐ 新規 - ☐ 一体溝 ☐ 分割溝 ☐ オープン

- ハウジング寸法の図例(下記は、ほんの一例です。):


<ワイパー>




<ロータリー>




<ロッド>



<ロータリー>



<ピストン>



<フリーハンド用>

	内径 φd/φd1:	外径 φD/φD1:	高さ L/L1:
寸法			
はめあい交差			
材質:		面粗度・仕上げ:	硬度:
ハウジング部			
しゅう動部			

はみ出しスキマ(ギャップ):

偏心:

その他シールに関する情報

- 現行メーカー: 製品型式・形状: 素材:
- 問題点: ☐ 納期 ☐ 装着性 ☐ 寸法 ☐ 寿命 ☐ リーク ☐ 摺動抵抗 ☐ コスト ☐ サービス ☐ 機能強化 ☐ その他
- 優先事項・ご要望:
- 需要予測数量: 個/ロット 個/年間
- 見積数量: 個 単価見積 個発注時

ご記入有難うございました。早急にソリューション設計・御見積いたします。